

Atbalsta pēdas stiprinājums LN-32

Daļas numurs: 5147

FESTO

Priekš cilindru DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP grozāmās montāžas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	32
Bāzēts uz standartu	ISO 15552 (iepriekš arī VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkta svars	149 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Stiprinājuma materiāls	Termiski apstrādāts tērauds