


Maģistrāles izejas ligzda NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Daļas numurs: 5195383

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Protokols	PROFINET
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Sertifikācijas departaments	UL E328433
Papildus funkcijas	Atbilst AIDA prasībām
Savienojuma frekvence	100
Kabeļa izeja	Taisns
Produkta svars	109 g
Elektriskais savienojums 1, konstrukcija	Ieņķisks
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips	Spraudņa ligzda
Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija	Savienojuma izkārtojums PP, kodējums uz kontaktiem 2 un 5
Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits	5
Elektriskais savienojums 1, aizņemtie kontakti/dzīslas	5
Elektriskais savienojums 1, montāžas veids	Push-pull ar nodrošināšanu pret netīšu izvilkšanu
Elektriskais savienojums 2, savienojuma tehnoloģija	Cage clamp terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	16 A
Uzliesmojuma stiprums	4 kV
Vada blīvējošais savienojums	Pg13,5 ar 22 mm seškanti
Vada diametrs	9 ... 13 mm
Nominālais vadītāja šķērsgriezums	0,75 ... 2,5 mm ²
Nominālais vada šķērsgriezums (AWG)	AWG18 - 13
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Piezīme par aizsardzības klasi	saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 85 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Uguns pārbaude	UL94 V-0
Piesārņojuma pakāpe	3
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme
Korpusa materiāls	Niķelēts spiedienliets cinks
Korpusa krāsa	sudraba
Blīvējumu materiāls	NBR TPE-V
Elektriskā kontakta materiāls	Niķelēts un apzeltīts vara sakausējums