

Sakabe

EAMD-56-54-18-23X27

Daļas numurs: 5225774

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	18 mm
Turētāja diametrs 2	23 mm
Izmērs	56
Nominālais garums	54,5 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	172 kgmm ²
Pārnēsamais moments	60 Nm
Produkta svars	466 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS