

# Savienojošais vads SIM-K-GD-2,5-CDN


Daļas numurs: 525259

Produkts tiks atcelts

[Priekš CDN cilindriem](#)

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2015. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Atbilst standartam	EN 61076-2-104 EN 61984
Vada piederums	Standarta
Vada testa apstākļi	Ķēdes vadīklām: 5 miljonu cikli, liekšanās rādiuss 75 mm Lieces izturība saskaņā ar Festo standartu, testa nosacījumi pēc pieprasījuma Pārbaudes apstākļi pēc pieprasījuma
Darbības sprieguma diapazons AC	0 ... 60 V
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 60 V
Uzliesmojuma stiprums	1,5 kV
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	3 A
Piesārņojuma pakāpe	3
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Aizsardzības klase	IP65 IP67 saliktā stāvoklī IP69K
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 70 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 70 °C
Elektriskais savienojums	Iespraužams Spraudņa līgзда, taisnā 3-kontaktu
Vada diametrs	4,5 mm
Kabeļa garums	2,5 m
Nominālais vadītāja šķēsgriezums	0,25 mm <sup>2</sup>
Krāsas kods, dzīslas izolācija	zils brūns Melns
Korpusa krāsa	Melns
Kabeļa apvalka krāsa	Pelēks
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	TPE-U(PU)
Materiālu informācija, izolējošā uzmava	PVC
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PU)