

Plastmasas caurule PUN-V0-10X1,5-BL

Daļas numurs: 525444

FESTO

Liesmu aizkavējošs



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	10 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	54 mm
Iekšējais diametrs	7 mm
Min. liekšanās rādiuss	20 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Darba spiediens visā temperatūras diapazonā	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Piezīme attiecībā uz darba spiedienu	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Autorizācija	TÜV
Sertifikācijas departaments	B 013277 0506 00
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Piezīme par apkārtējās vides temperatūru	For unpressurised use up to 90 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,051 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 10 mm
Krāsa	zils
Piezīme par krāsu	Novirze no standarta krāsas dēļ liesmu izturības
Balsta cietība	D 54 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	TPE-U(PU)