

Plastmasas caurule PUN-V0-12x2-WS

Daļas numurs: 525457

FESTO

Liesmu aizkavējošs



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	12 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	62 mm
Iekšējais diametrs	8 mm
Min. liekšanās rādiuss	21 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 10 bar
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspieštais gaiss Vakuums
Uguns klase saskaņā ar UL 94	V0-V2
Apkārtējās vides temperatūra	-35 ... 60 °C
Autorizācija	TÜV
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,08 kg/m
Krāsa	balts
Piezīme par krāsu	Novirze no standarta krāsas dēļ liesmu izturības
Balsta cietība	D 54 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)