

Plastmasas caurule

PAN-V0-6X1-WS

Daļas numurs: 525478

FESTO

Liesmu aizkavējošs



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Ārējais diametrs | 8 mm |
| Iespiežamā stiprinājuma ārējais diametrs | 6 mm |
| Liekuma rādiuss ir būtisks plūsmas pakāpei | 30 mm |
| Iekšējais diametrs | 4 mm |
| Min. liekšanās rādiuss | 13 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,3 MPa |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 3 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 43,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,2 MPa |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 12 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 174 psi |
| Piezīme attiecībā uz darba spiedienu | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7::-] Minerāleļļa Water (liquid, free of ice) |
| Materiāla ugunsizturības tests | UL94 V-0 (korpuss) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -30 ... 90 °C |
| Produkta svars pamatojoties uz garumu | 0,049 kg/m |
| Pneimatiskais savienojums | Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm |
| Krāsa | balts |
| Balsta cietība | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Caurules materiāls | Poliamīds 12 PVC-P |