

Plastmasas caurule

PAN-V0-6X1-BR-20

Daļas numurs: 525486

Produkts tiks atcelts

[Liesmu aizkavējošs](#)

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs	8 mm
Liekuma rādius ir būtisks plūsmas pakāpei	30 mm
Iekšējais diametrs	4 mm
Min. liekšanās rādiuss	13 mm
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-0,95 ... 12 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:::-] Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem www.festo.com Minerāleļļa
Materiāla ugunsizturības tests	UL94 V-0 (korpuss)
Apkārtējās vides temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,049 kg/m
Pneimatiskais savienojums	Iespiežamam savienojumam ar ārējo diametru 6 mm
Krāsa	brūns
Balsta cietība	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Caurules materiāls	Poliamīds 12 PVC-P