


Kopnes savienojums FBA-2-M12-5POL

Daļas numurs: 525632

FESTO

Priekš CPV Direct vārstu termināļa, 2xM12 spraudņi, 5 poli, priekš DeviseNet/CAN.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Produkta svars	28 g
Elektriskais savienojums	9-kontakti / 5-kontakti Taisnā ligzda / spraudnis un ligzda Sub-D / M12x1
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 24 V
Pieļaujamā strāvas slodze	4 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korpora materiāls	PA
Korpora krāsa	Melns
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza Apzeltīts