


Kopnes savienojums FBSD-KL-2X5POL

Daļas numurs: 525635

FESTO

Priekš CPV Direct vārstu termināļa, skrūvējami termināļi, 2 x 5 poli.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	20 g
Elektriskais savienojums	5-kontakti / 5-kontakti Leņķveida ligzda / skrūvju terminālis
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 24 V
Pieļaujamā strāvas slodze	12 A
Termināļa šķērs griezumums	0,2 ... 2,5 mm ²
Aizsardzības klase	IP20
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpora materiāls	PA
Korpora krāsa	Melns
Elektriskā kontakta materiāls	Bronza Apzeltīts