



Tuvuma devējs SMT-8F-NS-24V-K0,3-M8D

Daļas numurs: 525910

FESTO

Elektrisks, bezkontakts, NPN, priekš piedziņas elementiem ar 8 mm devēju slotu, augšpusē stiprinājums, ar M8 spraudni.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbības sprieguma diapazons DC	10 ... 30 V
Komutācijas izeja	NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērts kontakts
Kabeļa garums	0,3 m
Elektriskais savienojums	3-kontakts Kabelis ar spraudni M8x1
Konstrukcija	priekš T slotā
Īssavienojuma stiprums	Jā
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Izslēgšanas laiks	7 ms
Ieslēgšanās laiks	$\leq 0,2$ ms
Max. kontakta jauda DC	3 W
Atlikušā strāva	0,1 mA
Sprieguma kritums	1,8 V
Aizsardzības klase	IP65 IP67
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
Produkta svars	10 g
Komutācijas vērtības reproduktivitāte	+/- 0,1 mm
Montāžas tips	Iespilēts T- slotā
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR