

Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-40-GT-G1/4-I

Daļas numurs: 525974

FESTO

viegli maināms,



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	5,5 mm
Min. detaļas rādiuss	35 mm
Nominālais izmērs	2,5 mm
piesūcekņa kausa diametrs	40 mm
piesūcekņa kausa tilpums	5,4 cm ³
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Piesūcekņa kausa forma	Apaļais dziļais
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	64 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	20 N
Produkta svars	14,5 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	G1/4
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®