

Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-60-GT-G1/4-I

Daļas numurs: 525981

FESTO

viegli maināms,



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators | 6 mm |
| Min. detaļas rādiuss | 75 mm |
| Nominālais izmērs | 2,5 mm |
| piesūcekņa kausa diametrs | 60 mm |
| piesūcekņa kausa tilpums | 11,3 cm ³ |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Piesūcekņa kausa forma | Apaļais dziļais |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 0 bar |
| Nominālais darbības spiediens | -0,7 bar |
| Darbošanās paņēmieni | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena | 134 N |
| Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena | 37 N |
| Produkta svars | 19,5 g |
| Montāžas tips | Izmantojot vakuuma pieslēgvietu |
| Vakuuma savienojums | G1/4 |
| Krāsa | sarkans/brūns |
| Balsta cietība | 72 +/- 5 |
| Vītņotā spraudņa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesūcekņa kausa materiāls | Vulkollan® |