


Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-80-GT-M10

Daļas numurs: 525983

FESTO

viegli maināms,



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	7,5 mm
Min. detaļas rādiuss	100 mm
Nominālais izmērs	5,5 mm
piesūcekņa kausa diametrs	80 mm
piesūcekņa kausa tilpums	28,6 cm ³
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	apaļš, lodes formas
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 5
Piesūcekņa kausa forma	Apaļais dziļais
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	245 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	245 N
Max. stiprinājuma vītnes pievilkšanas moments	12 Nm
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	99 N
Produkta svars	28 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M10
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®