

Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-80-GT-G1/4

Daļas numurs: 525985

FESTO

viegli maināms,



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|--|---|
| Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators | 7,5 mm |
| Min. detaļas rādiuss | 100 mm |
| Nominālais izmērs | 5,5 mm |
| piesūcekņa kausa diametrs | 80 mm |
| piesūcekņa kausa tilpums | 28,6 cm ³ |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Konstrukcijas struktūra | apaļš, lodes formas |
| Piesūcekņa kausa forma | Apaļais dziļais |
| Darbošanās spiediens | -0,95 ... 0 bar |
| Nominālais darbības spiediens | -0,7 bar |
| Darbošanās paņēmieni | atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 80 °C |
| Atraušanas spēks pie 70% vakuuma | 245 N |
| Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena | 245 N |
| Max. stiprinājuma vītnes pievilkšanas moments | 11 Nm |
| Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena | 99 N |
| Produkta svars | 60 g |
| Montāžas tips | Izmantojot vakuuma pieslēgvietu |
| Vakuuma savienojums | G1/4 |
| Krāsa | sarkans/brūns |
| Balsta cietība | 72 +/- 5 |
| Vītņotā spraudņa materiāls | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Piesūcekņa kausa materiāls | Vulkollan® |