

Pilnīgs piesūcekņa kauss ESS-40-BT-M6

Daļas numurs: 525989

FESTO

viegli maināms,



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	9 mm
Min. detaļas rādiuss	35 mm
Nominālais izmērs	2,5 mm
piesūcekņa kausa diametrs	40 mm
piesūcekņa kausa tilpums	9,8 cm ³
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Savstarpējā saistība ar piesūcekņa kausa turētāju	Izmērs 4
Piesūcekņa kausa forma	Apaļš, plēšveida 1,5 ieloki
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:--]
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	59 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	22 N
Produkta svars	18 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Vakuuma savienojums	M6
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Vītņotā spraudņa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®