


# Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-30-GT

Daļas numurs: 526000

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	3,5 mm
Min. detaļas rādiuss	26 mm
piesūcekņa kausa diametrs	30 mm
piesūcekņa kausa tilpums	2,4 cm <sup>3</sup>
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	apaļš, lodes formas
Piesūcekņa kausa forma	Apaļais dziļais
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Atraušanas spēks pie 70% vakuuma	36 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	36 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	13 N
Produkta svars	4,2 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®