

Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-80-GT

Daļas numurs: 526004

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	7,5 mm
Min. detaļas rādiuss	100 mm
piesūcekņa kausa diametrs	80 mm
piesūcekņa kausa tilpums	28,6 cm ³
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	apaļš, lodes formas
Piesūcekņa kausa forma	Apaļais dziļais
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	245 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	245 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	99 N
Produkta svars	30,9 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®