

Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-40-BT

Daļas numurs: 526006

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	9 mm
Min. detaļas rādiuss	35 mm
piesūcekņa kausa diametrs	40 mm
piesūcekņa kausa tilpums	9,8 cm ³
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Plēšas
Piesūcekņa kausa forma	Apaiš, plēšveida 1,5 ieloki
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	59 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	59 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	22 N
Produkta svars	10,5 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®