

Vakuuma piesūcekņa kauss ESV-50-BT

Daļas numurs: 526007

FESTO

Uzvelkama daļa, viegli maināma



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Piesūcekņa turētāja augstuma kompensators	10 mm
Min. detaļas rādiuss	40 mm
piesūcekņa kausa diametrs	50 mm
piesūcekņa kausa tilpums	17,6 cm ³
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	Plēšas
Piesūcekņa kausa forma	Apaiš, plēšveida 1,5 ieloki
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 0 bar
Nominālais darbības spiediens	-0,7 bar
Darbošanās paņēmieni	atmosfēras gaiss pamatojoties uz ISO 8573-1:2010 [7:-:]
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 80 °C
Atrašanās spēks pie 70% vakuuma	100 N
Noturēšanas spēks pie nominālā darba spiediena	100 N
Šķērsspēks pie nominālā darba spiediena	39 N
Produkta svars	16,2 g
Montāžas tips	Izmantojot vakuuma pieslēgvietu
Krāsa	sarkans/brūns
Balsta cietība	72 +/- 5
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Piesūcekņa kausa materiāls	Vulkollan®