


Analogais modulis CPX-2AE-U-I

Daļas numurs: 526168

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX, 2 ieejas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(ieskaitot savienotājbloku un savienošanas tehnoloģiju) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	48 g
Apkārētājās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	Atkarībā no savienotājbloka
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
Max. līnijas garums	30 m Aizsargāts
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
LED displejs	1 group diagnostics
Diagnoze	Wire break per channel Limit violation per channel Short circuit input signal parametrizācijas kļūda
Parametru konfigurēšana	Data format Forcing per channel Limit monitoring/channel Measured value smoothing Signāla diapazons uz kanālu Behaviour after short circuit Monitoring wire break/channel
Iekšējais cikla laiks	4 ms
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Parasti 50 mA
Ieeju skaits	2
Datu formāts	12 biti + prefikss Var tikt palielināts līdz 15 bitiem
Atkārtēšanas precizitāte	0.15% pie 25° C
Pamata kļūdas robeža pie 25 °C	±0.3% for voltage input
Darba kļūdas robeža atkarībā no apkārētājās temperatūras diapazona	±0.5% for voltage input
Devēju tipi	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Jā, bez iekšējās devēju barošanas izmantošanas
Aizsardzība (issavienojuma)	Iekšējais elektroniskais drošinātājs