


Ieejas/ izejas modulis CPX-8DE-8DA

Daļas numurs: 526257

FESTO

priekš modulārā elektriskā termināļa CPX, 8 digitālās ieejas, 8 digitālās izejas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmēri B x L x H	(ieskaitot savienotājbloku un savienošanas tehnoloģiju) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkta svars	48 g
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
Aizsardzības klase	Atkarībā no savienotājbloka
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1 - Zema korozijas ietekme (kad uzstādīts)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Korpusa materiāls	PA-pastiprināts PC
LED displejs	1 group diagnostics 16 channel status
Diagnoze	Short circuit/overload per channel Zemspriegums, izejas
Izeju skaits	8
Parametru konfigurēšana	Ieejas aiztures laiks Fail-safe mode per channel Forcing per channel Idle mode per channel Signāla pagarinājuma laiks Behaviour after short circuit Module monitoring
Darbības sprieguma diapazons DC	18 ... 30 V
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Īpatnējais strāvas patēriņš pie darba sprieguma	Tipiski 22 mA
Ieeju skaits	8
Ieejas raksturlīkne	IEC1131-T2
Ieejas reaģēšanas laiks	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms parametrizējams)
Max. atlikusī strāva moduļu ieejās	0,7 A
Raksturlīkne, izejas	IEC1131-T2
Pārslēdzošā loģika, izejas	PNP (pozitīvā saslēgšana)
Max. atlikusī strāva moduļu izejās	4 A
Max. enerģijas piegāde uz kanālu	0,5 A (12 W spuldzes slodze)
Elektriskās izolācijas kanāls - kanāls	Nē
Elektriskās izolācijas kanāls - iekšējā kopne	Izejas - Jā, kad lieto vidējo piegādi.
Aizsardzība (īssavienojuma)	Iekšējā elektroniskā drošinātāja aizsardzība uz kanālu