



# Filtrs

## LF-N1/8-D-5M-MICRO

Daļas numurs: 526301  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar vītrotu savienošanas plāksni, rokas condensāta novadīšana  
Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet  
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mikro
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. condensāta vērtība	3 cm <sup>3</sup>
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	290 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Gaisa tīrības klase izejā	Inertās gāzes Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	64 g
Montāžas tips	ar piederumiem Līnijas instalācija Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/8-27
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/8-27
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiālu informācija	PE
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC