

Filtrs

LF-QS4-D-5M-MICRO

Daļas numurs: 526305



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Savienošanas plāksne ar iespiežamo savienotāju, manuāla kondensāta novadīšana

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mikro
Sērija	D
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. kondensāta vērtība	3 cm ³
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	170 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	64 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC