

Spiediena manometrs MA-27-10-M5



Daļas numurs: 526323

Produkts tiks atcelts

[Ar rādītāju bāros.](#)

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Indikācijas diapazons [bāri]	0 ... 10 bar
Spiediena manometra nominālais izmērs	27
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrumi
Darbošanās spiediens	0 ... 10 bar
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	4
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	PA
Ekrāna materiāls	PS
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	11 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli