



# Tuvuma devējs

## SMT-10F-NS-24V-K0,3L-M8D

Daļas numurs: 526679

FESTO

Elektrisks, bezkontakts, NPN, priekš piedziņas elementiem ar 10 mm devēju slotu, augšpusē stiprinājums, ar M8 spraudni.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Konstrukcija	priekš apaļā slotā
Autorizācija	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Mērišanas princips	Magnetorezistīvs
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
Komutācijas izeja	NPN
Komutācijas elementa funkcija	Normāli atvērtais kontakts
Komutācijas vērtības reprodūktivitāte	+/- 0,1 mm
Ieslēgšanās laiks	0,5 ms
Izslēgšanās laiks	0,5 ms
Max. izejas strāva	200 mA
Max. kontakta jauda DC	6 W
Sprieguma kritums	2 V
Atlikušā strāva	0,01 mA
Īssavienojuma stiprums	Jā
Darbības sprieguma diapazons DC	5 ... 30 V
Polaritātes aizsargāts	priekš visiem elektriskajiem savienojumiem
Elektriskais savienojums	Kabelis ar spraudni M8x1 3-kontaktu
Savienotāja izejas virziens	aksiāls
Kabeļa garums	0,3 m
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PUR
Montāžas tips	Iespilēts apaļajā slotā
Pievilkšanas moments	0,2 Nm
Produkta svārs	5 g
Materiālu informācija, korpuss	PA
Darbības statusa displejs	Dzeltena gaismas diode
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 60 °C
Aizsardzības klase	IP65 IP67