



Spiediena manometrs MA-50-0,25-R1/4-MPA-E-RG

Daļas numurs: 526780

FESTO

Ar rādītāju MPa, regulējamu sarkani/zaļo diapazonu.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Display range	0 ... 0,25 MPa
Atbilst standartam	EN 837-1
Spiediena manometra nominālais izmērs	50
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Līnijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrums
Operating pressure MPa	0 ... 0,25 MPa
Darbošanās spiediens	0 ... 2,5 bar
Operating pressure	0 ... 36,25 psi
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	2,5
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	-20 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	R1/4
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	ABS
Ekrāna materiāls	PMMA
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	75 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli