


# Spiediena manometrs MA-40-145-R1/8-PSI-E-RG

Daļas numurs: 526786

FESTO

Ar rādītāju psi, regulējamu sarkani/zaļo diapazonu.



## Datu lapa

| Pazīme                                | Lielums                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Display range                         | 0 ... 145 psi                         |
| Atbilst standartam                    | EN 837-1                              |
| Spiediena manometra nominālais izmērs | 40                                    |
| Konstrukcijas struktūra               | Bordona caurules spiediena manometrs  |
| Montāžas tips                         | Līnijas instalācija                   |
| Darbošanās paņēmieni                  | Inertās gāzes<br>Neitrālie šķidrumi   |
| Operating pressure MPa                | 0 ... 1 MPa                           |
| Darbošanās spiediens                  | 0 ... 10 bar                          |
| Operating pressure                    | 0 ... 145 psi                         |
| Mainīgās slodzes faktors              | 0,66                                  |
| Mērījumu precizitātes klase           | 2,5                                   |
| Aizsardzības klase                    | IP43                                  |
| Vidējā temperatūra                    | -20 ... 60 °C                         |
| Apkārtējās vides temperatūra          | -20 ... 60 °C                         |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Materiālu piezīme                     | Atbilst RoHS                          |
| Savienojuma pozīcija                  | Aizmugures centrāle                   |
| Pneimatiskais savienojums             | R1/8                                  |
| Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu   | Misiņš                                |
| Vītņotā spraudņa materiāls            | Misiņš                                |
| Korpusa materiāls                     | ABS                                   |
| Ekrāna materiāls                      | PMMA                                  |
| Korpusa krāsa                         | Melns                                 |
| Produkta svars                        | 60 g                                  |
| Piezīme par darba un vadības vidi     | Izņemot acetilēnu<br>Izņemot skābekli |