


Pozīcijas devējs SMH-S1-HGPP32

Daļas numurs: 526895

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar Holla devēju, paredzēts mini satvērēju bezkontakta zondēšanai. Var tikt lietots tikai kopā ar novērtēšanas elementu SMH-AE1 vai signālu pārveidotāju SVE4.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Konstrukcija | priekš satvērēja |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Izmērītais mainīgais lielums | Pozīcija |
| Mērišanas princips | Magnētiskais Holls |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 60 °C |
| Īssavienojuma stiprums | Nē |
| Pārslodžu izturēšanas spēja | nav pieejams |
| Izejas signāls | Analogais |
| Polaritātes aizsargāts | Nē |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tips | Kabelis ar spraudni |
| Elektriskais savienojums 1, savienojuma tehnoloģija | M8x1, A-kodējums saskaņā ar EN 61076-2-104 |
| Elektriskais savienojums 1, kontaktu/dzīslu skaits | 4 |
| Savienotāja izejas virziens | aksiāls |
| Elektriskā kontakta materiāls | Misiņš, apzeltīts |
| Kabeļa garums | 0,5 m |
| Kabeļa apvalka krāsa | Pelēks |
| Kabeļa izolācijas materiāls | TPE-U(PUR) |
| Montāžas tips | Pieskrūvēts uz satvērēja |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Produkta svars | 20 g |
| Korpusa krāsa | Melns |
| Korpusa materiāls | Epoksīdsveķi Niķelēts misiņš PA POM PUR |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |