

Spiediena manometrs MA-27-160-M5-PSI

Daļas numurs: 527405

FESTO

Ar rādītāju psi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Display range	0 ... 160 psi
Spiediena manometra nominālais izmērs	27
Konstrukcijas struktūra	Bordona caurules spiediena manometrs
Montāžas tips	Linijas instalācija
Darbošanās paņēmieni	Inertās gāzes Neitrālie šķidrums
Darbošanās spiediens	0 ... 160 Psi
Mainīgās slodzes faktors	0,66
Mērījumu precizitātes klase	4
Aizsardzības klase	IP43
Vidējā temperatūra	0 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Savienojuma pozīcija	Aizmugures centrāle
Pneimatiskais savienojums	M5
Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu	Misiņš
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš
Korpusa materiāls	PA
Ekrāna materiāls	PS
Korpusa krāsa	Melns
Produkta svars	11 g
Piezīme par darba un vadības vidi	Izņemot acetilēnu Izņemot skābekli