


# Kabeļa sadalītājs ASI-KVT-FKX2-M12

Daļas numurs: 527474

FESTO

Priekš AS-Interfeisa



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Platums	46 mm
Augstums	102 mm
Garums	28,5 mm
Montāžas tips	Izvēles ar caurejošo urbumu ar augšējo sliedi
Produkta svars	190 g
Feldbus spraudnis	AS-Interfeiss: plakanā kabeļa spraudnis taisnais, M12x1, 4-kontaktu, A-kodēts Slodzes spriegums: Plakanā kabeļa spraudnis
Ekspluatācijas spriegums DC, AS-Interfeiss	26,5 ... 31,6 V
Nominālais darba spriegums DC, AS-Interfeiss	26,5 V
Ekspluatācijas spriegums DC, slodzes spriegums	20,4 ... 26,4 V
Nominālais darba spriegums DC, slodzes spriegums	24 V
Aizsardzības klase	IP65 pēc IEC 60529 saliktā stāvoklī
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra	-20 ... 70 °C
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts
Blīvējumu materiālu informācija	PUR
Pārsega materiālu informācija	PA-pastiprināts
Relatīvais gaisa mitrums	5 - 90 % nekondensējošs