


# Ass interfeiss SPC-AIF-POT-LWG

Daļas numurs: 527496

FESTO

Priekš potenciometra



## Datu lapa

| Pazīme  | Lielums   |
|---|---|
| Proporcionālā vārsta maksimāli uzņemamā strāva              | 1,1 A   |
| Tipisks strāvu uzņemošs ass interfeiss                      | 100 mA  |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)                   | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju                                       |
| Nepārtrauktu triecienu izturība pēc DIN/EC 68, daļām 2 - 82 | Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni                               |
| Aizsardzības klase  | IP65<br>pēc IEC 60529   |
| Vibrāciju noturība pēc DIN/EC 68, daļas 2 - 6               | Testēts saskaņā ar 2 smaguma līmeni                               |
| Apkārtējās vides temperatūra                                | 0 ... 50 °C   |
| Produkta svars  | 300 g   |
| Elektriskais savienojums, proporcionālais vārsts            | Spraudnis<br>apaļa izpildījuma<br>M9<br>7-kontaktu                |
| Elektriskā savienojuma, pārvietojuma kodētājs               | 16 mm<br>4-kontaktu<br>Kabelis ar spraudni<br>kubisks izpildījums |
| Elektriskais savienojums, AIF IEEJA                         | Spraudnis<br>apaļa izpildījuma<br>M9<br>5-kontaktu                |
| Elektriskais savienojums, AIF IZEJA                         | Spraudņa līgзда<br>apaļa izpildījuma<br>M9<br>5-kontaktu          |
| Kabeļa garums   | 0,3 m   |