

# Smalkais filtrs MS6N-LFM

Daļas numurs: 527671

FESTO

Ar NPT vītņi



Parauga attēlojums

## Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Sērija	MS
Izmērs	6
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe	0,01 ... 1 µm
Kondensāta novadišana	pilnīgi automātisks manuāla rotācija pusautomātisks
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2] Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs iebūvēts kā metāla apvalks
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Diferencētā spiediena displejs	Vizuālais indikators ar spiediena sensoru
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Filtra materiāls	Bora silikāta šķiedra
Blīvējumu materiāls	NBR
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS