


Spiediena pacelšanas vārsts MS4-DE

Daļas numurs: 527713

FESTO

Kolektora montāžai, ar G vītņi.



Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Rokas vadība | aizturošs Spiedošs |
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa sēdvieta |
| Atstatišanas tips | mehāniskā atspere |
| Vadības gaiss | Vadāms |
| Vadības gaisa piegāde | iekšējais |
| Plūsmas virziens | nereversējams |
| Vārsta funkcija | 2/2 |
| Spiediena manometrs | Sagatavots priekš G1/4 Sagatavots priekš G1/8 ar spiediena sensoru ar spiediena manometru |
| Komutācijas pozīcijas indikators | ar piederumiem |
| Darbošanās spiediens | 4 ... 14 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 1.000 ... 2.000 l/min |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| Autorizācija | c UL us - Recognized (OL) |
| KC mark | KC-EMV |
| CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) | Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX) Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu saskaņā ar ES RoHS direktīvu |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES | EPL Dc (GB) EPL Gc (GB) |
| ATEX kategorija Gāze | II 3G |
| ATEX kategorija Putekļi | II 3D |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze | Ex nA IIC T4 X Gc |
| Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi | Ex tc IIIC T105°C IP65 Dc X |
| Eksploziju droša apkārtējā temperatūra | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |

| Pazīme | Lielums |
|------------------------------|--|
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 263 g |
| Signāla statusa attēlojums | ar piederumiem |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Korpusa materiāls | Alumīnija spiedienlējums |