

Gaisa sagatavošanas bloks FRC-N1/8-D7-5M-MICRO-H

Daļas numurs: 527869



Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar vītņotu savienošanas plāksni, ar spiediena manometru, pusautomātiska kondensāta novadīšana.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Izmērs | Mikro |
| Montāžas pozīcija | vertikāle |
| Filtrācijas pakāpe | 5 µm |
| Kondensāta novadīšana | pusautomātisks |
| Darbošanās spiediens | 1 ... 10 bar |
| Spiediena kontroles diapazons | 0,5 ... 7 bar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 140 l/min |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkta svars | 133 g |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | NPT1/8-27 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | NPT1/8-27 |
| Materiālu informācija, korpuss | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Kolbas materiālu informācija | PC |