

Gaisa sagatavošanas bloks FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H



Daļas numurs: 527871
Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar vītņotu savienošanas plāksni, bez spiediena manometra, pusautomātiska kondensāta novadīšana.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2016. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mikro
Montāžas pozīcija	vertikāle
Filtrācijas pakāpe	5 μm
Kondensāta novadīšana	pusautomātisks
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 7 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	140 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:--:--]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	123 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar montāžas leņķi Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	NPT1/8-27
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	NPT1/8-27
Materiālu informācija, korpuss	Kaļamā alumīnija sakausējums
Kolbas materiālu informācija	PC