

# Gaisa sagatavošanas bloks FRC-QS6-D-7-5M-MICRO-H

Daļas numurs: 527881

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Savienošanas plāksne ar iespiežamo savienotāju, ar spiediena manometru, pusautomātiska kondensāta novadīšana

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2023. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Mikro
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Kondensāta novadīšana	pusautomātisks
Konstrukcijas struktūra	Filtrs regulators ar spiediena manometru proporcionālais standarta miglas eļļotājs
Max. kondensāta vērtība	3 cm <sup>3</sup>
Filtrācijas pakāpe	5 μm
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 7 bar
Max. spiediena histerēze	0,3 bar
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	149 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-6
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-6
Korpusa materiāls	Kaļamā alumīnija sakausējums
Kolbas materiāls	PC