

Spiediena regulatoru baterija LRB-1/2-D-7-O-K4-MIDI



Daļas numurs: 528989

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Ar savienošanas komplektu, apkšējo pamatni un montāžas kronšteinu, bloks ar 2, 3, 4 vai 5 spiediena regulatoriem, bez spiediena manometra

Modernākas alternatīvas var atrast ievadot meklēšanas logā tipa koda pirmos četrus simbolus.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Midi
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	tieši kontrolēts diafragmas regulators ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sākuma spiediena kompensāciju ar sekundāro izplūdi
Spiediena manometrs	Sagatavots priekš G1/4
Darbošanās spiediens	1 ... 16 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,5 ... 7 bar
Max. spiediena histerēze	0,2 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	3.800 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	3.834 g
Montāžas tips	ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Savienojošās plāksnes materiāls	Cinka spiedienlējums
Kontroles paneļa materiāls	PA
Blīvējumu materiāls	NBR
Korpora materiāls	Cinka spiedienlējums