


Vārstu terminālis CPA-SC-MP-VI

Daļas numurs: 529045
Produkts tiks atcelts

FESTO

ar daudzkontakta spraudņa savienojumu.

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2014. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.



Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	2x2/2 atvērts/noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 2x3/2 atvērts, viena elektromagnēta 3/2 noslēgts, viena elektromagnēta 5/2 bistabils 5/2 viena elektromagnēta 5/3 zem spiediena 5/3 atbrīvots 5/3 noslēgts
Vārsta izmērs	10 mm
Maks. Standarta nominālā caurplūde	180 l/min bei 10 mm
Darbošanās spiediens	-0,9 ... 10 bar
Elektriskais savienojums	Daudzkontakta spraudnis
Max. vārstu pozīciju skaits	20
Max. spiedienu zonu skaits	2
Elektriskā I/O sistēma	Jā
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 50 °C
Platums	10 mm
Aizsardzības klase	IP40
Autorizācija	c UL us - Recognized (OL)
Nominālais izmērs	2,5 mm
Izplūdes gaisa funkcija	nav droselējams
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Vārstu termināļa tips	82
Konstrukcijas struktūra	Virzuļa slīdceļš
Vadības gaisa piegāde	ārējais iekšējais
Vārstu termināļa struktūra	Fiksēts tīklojums
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
Vadības spiediens	3 ... 8 bar
Piemērotība vakuumam	Jā
Nominālais darbības spriegums DC	24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības	+/- 10 %
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Vidējā temperatūra	-5 ... 50 °C
Vadības paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]