

# Filtra regulators MS6-LFR-3/8-D7-CRM-AS-Z

Daļas numurs: 529225

FESTO

12 bāru maksimālais izejas spiediens, 5 µm filtrs, ar spiediena manometru, nobloķējamu regulatora galvu, plastmasas kaus ar plastmasas kausa aizsargu, manuāla kondensāta novadīšana, plūsmas virziens: no kreisās uz labo pusi.



## Datu lapa

| Pazīme                                    | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                    | 6  |
| Sērija                                    | MS   |
| Pievada aizslēgs                          | Pagriežams kloķis ar aizslēgu ar piederumiem, noslēdzams                         |
| Montāžas pozīcija                         | vertikāle +/- 5°   |
| Filtrācijas pakāpe                        | 5 µm   |
| Kondensāta novadīšana                     | manuāla rotācija   |
| Konstrukcijas struktūra                   | Filtrs regulators ar spiediena manometru   |
| Max. kondensāta vērtība                   | 38 ml  |
| Kontrollera funkcija                      | Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi                                  |
| Kausa aizsargs                            | Plastmasas aizsargs  |
| Spiediena manometrs                       | ar spiediena manometru   |
| Darbošanās spiediens                      | 0,8 ... 20 bar   |
| Spiediena kontroles diapazons             | 0,5 ... 12 bar   |
| Max. spiediena histerēze                  | 0,25 bar   |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe         | 3.500 l/min  |
| Darbošanās paņēmieni                      | Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertās gāzes              |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC     | 2  |
| Uzglabāšanas temperatūra                  | -10 ... 60 °C  |
| Gaisa tīrības klase izejā                 | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:4]                              |
| Vidējā temperatūra                        | -10 ... 60 °C  |
| Apkārtējās vides temperatūra              | -10 ... 60 °C  |
| Produkta svars                            | 875 g  |
| Montāžas tips                             | Izvēles<br>Priekšējā paneļa instalācija<br>Līnijas instalācija<br>ar piederumiem |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G3/8   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G3/8   |
| Materiālu piezīme                         | Atbilst RoHS   |
| Blīvējumu materiālu informācija           | NBR  |
| Materiālu informācija, korpuss            | Alumīnija spiedienlējums   |
| Kolbas materiālu informācija              | PC   |
| Materiālu informācija, izolējošais disks  | POM  |