



Mikro filtrs

MS4-LFM-1/4-ARM-Z

Daļas numurs: 529460

FESTO

0.01 µm filtrs, plastmasas kauss ar plastmasas kausa aizsargu, manuāla kondensāta novadīšana, plūsmas virziens: no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|--|
| Sērija | MS |
| Izmērs | 4 |
| Konstrukcijas struktūra | Šķiedru filtrs |
| Filtrācijas pakāpe | 0,01 µm |
| Kondensāta novadīšana | manuāla rotācija |
| Darbošanās spiediens | 0 ... 14 bar |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertās gāzes |
| Gaisa tīrības klase izejā | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:7:2] |
| Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases | 360 l/min |
| Min. plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases | 54 l/min |
| Filtra efektivitāte | 99,9999 % |
| Max. kondensāta vērtība | 19 ml |
| Kausa aizsargs | Plastmasas aizsargs |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 - Mainīga korozijas ietekme |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pārtikas drošs | Skatiet Papildus materiālu informāciju |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Atlikušās eļļas sastāvs | 0,01 mg/m ³ |
| Montāžas tips | Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles |
| Montāžas pozīcija | vertikāle +/- 5° |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/4 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/4 |
| Korpusa materiāls | Alumīnija spiedienlējums |
| Filtra materiāls | Bora silikāta šķiedra |
| Kolbas materiāls | PC |
| Blīvējumu materiāls | NBR |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Produkta svars | 190 g |