


# Spiediena regulators MS4-LRB-1/4-D5-AS-BD-Z

Daļas numurs: 529475

FESTO

Kolektoru salikšanai, izplūdes bloks zem leņķa ar QS iespējamo stiprinājumu, 4 bāru maksimālais izejas spiediens, ar spiediena manometru, P2 savienojums priekšpusē.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	4
Sērija	MS
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar aizslēgu ar piederumiem, noslēdzams
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	tieši kontrolēts diafragmas regulators ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi ar atgriezenisko plūsmu
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Darbošanās spiediens	0,8 ... 14 bar
Spiediena kontroles diapazons	0,3 ... 4 bar
Max. spiediena histerēze	0,25 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	650 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	222 g
Montāžas tips	Izvēles Priekšējā paneļa instalācija Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Apakšējās pamatnes materiālu informācija	Alumīnija spiedienlējums
Kontroles paneļa materiālu informācija	POM PA
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Membrānu materiālu informācija	NBR