

Spiediena pacelšanas vārsts MS4-DE-1/8-V110

Daļas numurs: 529525

FESTO

Elektrisks, priekš graduētas spiediena pacelšanas, plūsmas virziens: no kreisās uz labo pusi.



Datu lapa

| Pazīme | Lielums |
|---|---|
| Iedarbināšanas tips | elektrisks |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Rokas vadība | aizturošs Spiedošs |
| Konstrukcijas struktūra | Virzuļa sēdvieta |
| Atstatišanas tips | mehāniskā atspere |
| Vadības gaiss | Vadāms |
| Vadības gaisa piegāde | iekšējais |
| Plūsmas virziens | nereversējams |
| Vārsta funkcija | 2/2 |
| Komutācijas pozīcijas indikators | ar piederumiem |
| Darbošanās spiediens | 4 ... 14 bar |
| b- vērtība | 0,5 |
| C- vērtība | 4,6 l/sbar |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe | 1.000 l/min |
| Noslodzes cikls | 100% |
| Tīnuma raksturlielumu dati | 110V AC |
| Darbošanās paņēmieni | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertās gāzes |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC | 2 |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aizsardzības klase | IP65 |
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Autorizācija | c UL us - Recognized (OL) |
| Produkta svars | 263 g |
| Elektriskais savienojums | Spraudnis kubisks izpildījums Pēc DIN EN 175301-803 Konstrukcija C |
| Montāžas tips | Izvēles Līnijas instalācija ar piederumiem |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1 | G1/8 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2 | G1/8 |
| Materiālu piezīme | Brīvs no vara un PTFE Atbilst RoHS |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Materiālu informācija, korpus | Alumīnija spiedienlējums |