



# Filtrs MS6-LF-3/8-CRV

Daļas numurs: 529641

FESTO

5 µm filtrs, plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu, pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no kreisās uz labo pusi.



## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	5 µm
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Keramikas filtrs ar centrifūgas atdalītāju
Max. kondensāta vērtība	38 cm <sup>3</sup>
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Darbošanās spiediens	2 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	3.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	600 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Filtra materiāls	PE
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC
Atdalošās plāksnes materiāls	POM