

Aktīvās ogles filtrs MS6-LFX-1/4-R

Daļas numurs: 529683

FESTO

Plastmasas kauss ar plastmasas kausa aizsargu, plūsmas virziens: no kreisās uz labo pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Konstrukcijas struktūra	Aktīvās ogles filtrs
Kausa aizsargs	Plastmasas aizsargs
Darbošanās spiediens	0 ... 20 bar
Max. standarta plūsmas pakāpe pie gaisa kvalitātes klases	900 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertās gāzes
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārtikas drošs	Skatiet Papildus materiālu informāciju
Gaisa tīrības klase izejā	Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Vidējā temperatūra	5 ... 30 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,003 mg/m3
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	600 g
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar piederumiem Izvēles
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Filtra materiāls	Aktīvā ogle
Korpusa materiāls	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiāls	PC