


Soļu dzinējs MTRE-ST-42-48S-AB

Daļas numurs: 530060

FESTO

Ar iebūvētu kontrolleri un bremzi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Soļa leņķis pie pilna soļa	1,8 deg
Soļa leņķa pielāide	±5%
Darbošanās spriegums DC bremzei	24 V
Darbības sprieguma diapazons DC	24 ... 48 V
Izolācijas aizsardzības klase	B
Enerģijas patēriņš, bremze	6 W
Nominālais spriegums DC	48 V
Nominālā motora strāva	1,2 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	45 - 80 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Autorizācija	C-Tick
Kopējais elementu inerces moments	0,07 kgcm ²
Bremzes noturošais griezes moments	0,4 Nm
Motora noturošais griezes moments	0,34 Nm
Bremzes masas inerces moments	0,002 kgcm ²
Rotora masas inerces moments	0,068 kgcm ²
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	7 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	18 N
Produkta svars	550 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis