


Soļu dzinējs MTR-ST-57-48S-AB

Daļas numurs: 530062

FESTO

Bez pārvada/ar bremzi.
Izņemts, pieejams tikai līdz 2008



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Darbošanās spriegums DC bremzei	24 V
Izolācijas aizsardzības klase	B
Enerģijas patēriņš, bremze	6 W
Nominālais spriegums DC	48 V
Nominālā motora strāva	3,1 A
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	45 - 80 %
Aizsardzības klase	IP54
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Kopējais elementu inerces moments	0,5 kgcm ²
Bremzes noturošais griezes moments	0,4 Nm
Motora noturošais griezes moments	1,27 Nm
Bremzes masas inerces moments	0,02 kgcm ²
Rotora masas inerces moments	0,48 kgcm ²
Pieļaujamā vārpstas aksiālā slodze	10 N
Pieļaujamā vārpstas radiālā slodze	71 N
Produkta svars	1.400 g
Elektriskā savienošanas sistēma	Spraudnis