

# Sakabe

## EAMC-B-15-22-5-5

Daļas numurs: 530085

FESTO

Priekš elektromehāniskās piedziņas ar soļu dzinēju.



### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	5 mm
Turētāja diametrs 2	5 mm
Izmērs	15
Nominālais garums	22 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	12.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Pārnēsamais moments	1 Nm
Produkta svars	6 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS