

Sakabe

EAMC-65-90-15-24

Daļas numurs: 530940

FESTO

Priekš elektromehāniskās piedziņas ar servomotoru.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Turētāja diametrs 1	15 mm
Turētāja diametrs 2	24 mm
Izmērs	65
Nominālais garums	90 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-25 ... 60 °C
Inerces masas moments	417 kgmm ²
Pārnēsamais moments	80 Nm
Produkta svars	535 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS