


Savienojošais vads KMYZ-9-24-AD-0,2-LED-B

Daļas numurs: 530942

FESTO

savienojumu ZB (M1H) adaptācijai uz ZC (M1BH).



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Papildus funkcijas	Noturēšanas strāvas samazināšana
Komutācijas pozīcijas indikators	LED
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 50 °C
Pievilkšanas moments	0,25 Nm
Produkta svars	18 g
Elektriskais savienojums	Leņķveida ligzda / leņķveida spraudnis Kvadrātisks izpildījums / kvadrātisks izpildījums 2-pin / 2-pin
Kabeļa struktūra	2x0,25
Vada diametrs	3,4 mm
Kabeļa garums	0,2 m
Aizsargājošais zemes savienojums	nav pieejams
Montāžas tips	Viens elektromagnētiskais vārsts ar M2 centrālo skrūvi
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	PA
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza